

## COMBIDISC®-Set 75

### Inhoud



#### van elk 3 COMBIDISC®-slijpbladen

CD 75 A-FORTE korrel 60, 120

**kleur:** lichtbruin

**aanbev. toerental:** 5.000–9.000 min<sup>-1</sup>

**toepassing:** Universeel op alle metalen, hoog slijpvermogen, koelslijpend

#### 3 COMBIDISC®-slijpbladen

CD 75 A-COOL 60

**kleur:** roodbruin

**aanbev. toerental:** 5.000–9.000 min<sup>-1</sup>

**toepassing:** speciaal voor INOX-stalen, Hastelloy®, Inconel® etc.

#### 3 COMBIDISC®-slijpbladen

CD 75 Z 60

**kleur:** blauw

**aanbev. toerental:** 2.500–9.000 min<sup>-1</sup>

**toepassing:** voor alle metalen, zeer goede verspaning bij grof slijpen met korrel 60

#### 3 COMBIDISC®-slijpbladen

CD 75 CO-COOL 36

**kleur:** rood

**aanbev. toerental:** 2.500–9.000 min<sup>-1</sup>

**toepassing:** Geschikt voor ongelegeerde en gelegeerde stalen, edelstalen (INOX), nikkelbasislegeringen en harde materialen.

#### 3 COMBIDISC®-vliesschijven

harde uitvoering

CD VRH 75 A 180 M

**kleur:** roodbruin

**aanbev. toerental:** 3.800–5.000 min<sup>-1</sup>

**toepassing:** universeel voor metalen, voor het reinigen, ontroesten, zeer fijn slijpen etc.

#### 3 COMBIDISC®-vliesschijven

zachte uitvoering

CD VRW 75 A 100

**kleur:** roodbruin

**aanbev. toerental:** 3.800–5.000 min<sup>-1</sup>

**toepassing:** voor zeer fijn slijpwerk en reinigingswerkzaamheden op vlakken en contouren

#### 1 COMBIDISC®-slijpbladhouder

middelharde uitvoering

SBH 75 M

**maximaal toerental:** 12.500 min<sup>-1</sup>

## COMBIDISC®-Set 75

### Innehåll



#### 3 COMBIDISC®-Sliprondeller av varje

CD 75 A-FORTE korn 60, 120

**Färg:** ljusbrun

**Rek. varvtal:** 5.000–9.000 r/min

**Användning:** universell på alla metaller, hög slipeffekt kall slipning

#### 3 COMBIDISC®-Sliprondeller

CD 75 A-COOL 60

**Färg:** rödbrun

**Rek. varvtal:** 5.000–9.000 r/min

**Användning:** speciellt för rostfria stålkvaliteter Hastelloy®, Inconel® etc.

#### 3 COMBIDISC®-Sliprondeller

CD 75 Z 60

**Färg:** blå

**Rek. varvtal:** 2.500–9.000 r/min

**Användning:** för alla metaller, speciellt hög avverknig vid grovslipning med korn 60

#### 3 COMBIDISC®-Sliprondeller

CD 75 CO-COOL 36

**Färg:** röd

**Rek. varvtal:** 2.500–9.000 r/min

**Användning:** Lämplig för bearbetning på stållegeringar, rostfritt stål (INOX), nickelbaserade legeringar och hårda material.

#### 3 COMBIDISC®-Polernylonrondeller

hårt utförande

CD VRH 75 A 180 M

**Färg:** rödbrun

**Rek. varvtal:** 3.800–5.000 r/min

**Användning:** universell för metaller, för rengöring, avrostning, mycket fin slipning m m

#### 3 COMBIDISC®-Polernylonrondeller

mjukt utförande

CD VRW 75 A 100

**Färg:** rödbrun

**Rek. varvtal:** 3.800–5.000 r/min

**Användning:** för mycket fin slipning och rengöring av ytor och konturer

#### 1 COMBIDISC®-Sliprondellhållare

medelhårt utförande

SBH 75 M

**Maximalt varvtal:** 12.500 r/min

## COMBIDISC®-Set 75

### Inhalt



#### Je 3 COMBIDISC®-Schleifblätter

CD 75 A-FORTE Korn 60, 120

**Farbe:** hellbraun

**Empf. Drehzahl:** 5.000–9.000 min<sup>-1</sup>

**Verwendung:** Universell auf allen Metallen, hohe Schleifleistung, kühler Schliff

#### 3 COMBIDISC®-Schleifblätter

CD 75 A-COOL 60

**Farbe:** rotbraun

**Empf. Drehzahl:** 5.000–9.000 min<sup>-1</sup>

**Verwendung:** Speziell für INOX-Stähle, Hastelloy®, Inconel® etc.

#### 3 COMBIDISC®-Schleifblätter

CD 75 Z 60

**Farbe:** blau

**Empf. Drehzahl:** 2.500–9.000 min<sup>-1</sup>

**Verwendung:** Für alle Metalle, besonders gute Zerspanungsleistung bei Grobschliff mit Korn 60

#### 3 COMBIDISC®-Schleifblätter

CD 75 CO-COOL 36

**Farbe:** rot

**Empf. Drehzahl:** 2.500–9.000 min<sup>-1</sup>

**Verwendung:** Für unlegierte und legierte Stähle, Edelstahl (INOX), Nickelbasislegierungen und harte Werkstoffe geeignet

#### 3 COMBIDISC®-Vliesronden

harte Ausführung

CD VRH 75 A 180 M

**Farbe:** rotbraun

**Empf. Drehzahl:** 3.800–5.000 min<sup>-1</sup>

**Verwendung:** Universell für Metalle, zum Reinigen, Entrosten, Feinstschliff u.a.

#### 3 COMBIDISC®-Vliesronden

weiche Ausführung

CD VRW 75 A 100

**Farbe:** rotbraun

**Empf. Drehzahl:** 3.800–5.000 min<sup>-1</sup>

**Verwendung:** Für Feinstschliff und Reinigungsarbeiten an Flächen und Konturen

#### 1 COMBIDISC®-Schleifblatthalter

mittelharte Ausführung

SBH 75 M

**Max. zul. Drehzahl:** 12.500 min<sup>-1</sup>

## COMBIDISC®-Set 75

### Contents



#### 3 COMBIDISC® abrasive discs each

##### CD 75 A-FORTE Grits 60, 120

**Colour:** light brown

**Recom. speed:** 5.000–9.000 rpm

**Application:** for universal use on all metals, rapid stock removal, cool cutting

#### 3 COMBIDISC® abrasive discs

##### CD 75 A-COOL 60

**Colour:** reddish brown

**Recom. speed:** 5.000–9.000 rpm

**Application:** specially for working on stainless steel, Hastelloy®, Inconel® etc.

#### 3 COMBIDISC® abrasive discs

##### CD 75 Z 60

**Colour:** blue

**Recom. speed:** 2.500–9.000 rpm

**Application:** for all metals, particularly rapid stock removal rate in rough grinding with grit 60

#### 3 COMBIDISC® abrasive discs

##### CD 75 CO-COOL 36

**Colour:** red

**Recom. speed:** 2.500–9.000 rpm

**Application:** Suitable for non-alloy and alloy steels, stainless steel (INOX), nickel-based alloys and hard metals

#### 3 COMBIDISC® non-woven disc

##### Hard type

##### CD VRH 75 A 180 M

**Colour:** reddish brown

**Recom. speed:** 3.800–5.000 rpm

**Application:** for universal use on metals, for cleaning, derusting, ultra-fine finish and similar

#### 3 COMBIDISC® non-woven disc

##### Soft type

##### CD VRW 75 A 100

**Colour:** reddish brown

**Recom. speed:** 3.800–5.000 rpm

**Application:** for ultra-fine finishing and cleaning jobs on surfaces and contours

#### 1 COMBIDISC® holder

##### medium hard type

##### SBH 75 M

Maximum speed: 12.500 rpm

## COMBIDISC®-Set 75

### Contenu



#### 3 pastilles abrasives COMBIDISC® de chaque

##### CD 75 A-FORTE grain 60, 120

**Couleur :** brun clair

**Vitesse conseillée :** 5.000–9.000 t/min.

**Champ d'application :** universel sur tous métaux, haut rendement, meulage à froid

#### 3 pastilles abrasives COMBIDISC®

##### CD 75 A-COOL 60

**Couleur :** rouge brun

**Vitesse conseillée :** 5.000–9.000 t/min.

**Champ d'application :** spécial pour aciers INOX, Hastelloy®, Inconel® etc.

#### 3 pastilles abrasives COMBIDISC®

##### CD 75 Z 60

**Couleur :** bleu

**Vitesse conseillée :** 2.500–9.000 t/min.

**Champ d'application :** pour tous métaux, avec un pouvoir d'enlèvement de copeaux particulièrement important en travaux d'ébauche avec le grain 60

#### 3 pastilles abrasives COMBIDISC®

##### CD 75 CO-COOL 36

**Couleur :** rouge

**Vitesse conseillée :** 2.500–9.000 t/min.

**Champ d'application :** pour aciers alliés et non alliés; aciers spéciaux (INOX), alliages à base de nickel et matériaux durs

#### 3 Rondelles Vlies COMBIDISC®

##### Exécution dure

##### CD VRH 75 A 180 M

**Couleur :** rouge brun

**Vitesse conseillée :** 3.800–5.000 t/min.

**Champ d'application :** universel pour métaux, pour nettoyage, dérouillage, polissage entre autres, ...

#### 3 Rondelles Vlies COMBIDISC®

##### Exécution tendre

##### CD VRW 75 A 100

**Couleur :** rouge brun

**Vitesse conseillée :** 3.800–5.000 t/min.

**Champ d'application :** pour polissage et nettoyage sur surfaces planes et contours

#### 1 Support de pastilles

##### abrasives COMBIDISC®

##### exécution dureté moyenne

##### SBH 75 M

Vitesse maximale : 12.500 t/min.

## COMBIDISC®-Set 75

### Contenido



#### 3 discos lijadores COMBIDISC® de cada grano

##### CD 75 A-FORTE grano 60, 120

**Color:** marrón claro

**Rev. recom.:** 5.000–9.000 rpm

**Aplicación:** Universal para metales, alto rendimiento de amolado, lijado frío

#### 3 discos lijadores COMBIDISC®

##### CD 75 A-COOL 60

**Color:** marrón rojizo

**Rev. recom.:** 5.000–9.000 rpm

**Aplicación:** Especial para aceros INOX, Hastelloy®, Inconel®, etc.

#### 3 discos lijadores COMBIDISC®

##### CD 75 Z 60

**Color:** azul

**Rev. recom.:** 2.500–9.000 rpm

**Aplicación:** Para todos los metales, rendimiento especialmente bueno de arranque de virutas en lijado grueso con grano 60

#### 3 discos lijadores COMBIDISC®

##### CD 75 CO-COOL 36

**Color:** rojo

**Rev. recom.:** 2.500–9.000 rpm

**Aplicación:** Adecuado para aceros aleados y no aleados, acero inoxidable (inox), aleaciones de níquel y materiales duros

#### 3 rodajas de vellón COMBIDISC®

##### Ejecución dura

##### CD VRH 75 A 180 M

**Color:** marrón rojizo

**Rev. recom.:** 3.800–5.000 rpm

**Aplicación:** universal para metales, para limpiar, quitar herrumbre, lijado muy fino, etc.

#### 3 rodajas de vellón COMBIDISC®

##### Ejecución blanda

##### CD VRW 75 A 100

**Color:** marrón rojizo

**Rev. recom.:** 3.800–5.000 rpm

**Aplicación:** Para lijado fino y trabajos de limpieza en superficies y contornos

#### 1 Portadiscos lijador COMBIDISC®

##### ejecución semidura

##### SBH 75 M

Nº máximo de rev.: 12.500 rpm

## COMBIDISC®-Set 75

### Contenuto



#### 3 dischi abrasivi COMBIDISC®

##### CD 75 A-FORTE per ogni grana 60, 120

**Colore:** marrone chiaro

**Nr. giri consigliato:** 5.000–9.000 min<sup>-1</sup>

**Applicazione:** universale su tutti i materiali. Elevata asportazione nella smerigliatura fredda

#### 3 dischi abrasivi COMBIDISC®

##### CD 75 A-COOL 60

**Colore:** rosso marrone

**Nr. giri consigliato:** 5.000–9.000 min<sup>-1</sup>

**Applicazione:** particolarmente adatto su acciaio inox, Hastelloy®, Inconel®, etc.

#### 3 dischi abrasivi COMBIDISC®

##### CD 75 Z 60

**Colore:** blu

**Nr. giri consigliato:** 2.500–9.000 min<sup>-1</sup>

**Applicazione:** adatto su tutti i metalli. Ottimo rendimento in lavori di sgrossatura con grana 60

#### 3 dischi abrasivi COMBIDISC®

##### CD 75 CO-COOL 36

**Colore:** rosso

**Nr. giri consigliato:** 2.500–9.000 min<sup>-1</sup>

**Applicazione:** Ideale per acciai legati e non legati, acciaio inossidabile (INOX), leghe a base di Nichel e materiali duri

#### 3 rondelle Vlies COMBIDISC®

##### esecuzione dura

##### CD VRH 75 A 180 M

**Colore:** rosso marrone

**Nr. giri consigliato:** 3.800–5.000 min<sup>-1</sup>

**Applicazione:** pulitura, finitura ed eliminazione della ruggine da tutte le superfici metalliche

#### 3 rondelle Vlies COMBIDISC®

##### esecuzione tenera

##### CD VRW 75 A 100

**Colore:** rosso marrone

**Nr. giri consigliato:** 3.800–5.000 min<sup>-1</sup>

**Applicazione:** finitura e pulitura di superfici e profili

#### 1 COMBIDISC® Platorelli

##### esecuzione semidura

##### SBH 75 M

**Nr. giri massimo:** 12.500 min<sup>-1</sup>